




EE871



**Außenbewegungsmelder Komfort 220/360° IP55 anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	220 - 220

**Einstellungen**

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
----------------------------------	--------------

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Breite	91 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Kunststoff

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Anwesenheitssimulation Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja