



KD199D

Phasenschiene mit Schnellanschluss 1-polig 10mm² 191mm lang, Cu ohne Isolierung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 1

Abmessungen

Höhe 1,60 mm

Breite 6,30 mm

Länge 191 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja