



KD199D

Phasenschiene mit Schnellanschluss 1-polig 10mm² 191mm lang, Cu ohne Isolierung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Abmessungen

Höhe	1,60 mm
Breite	6,30 mm
Länge	191 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	400 V
------------------------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
---	--------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----