



KD199D



**Fasskena 1P 10mm<sup>2</sup> längd 191mm**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström 80 A

**Arkitektur**

Antal poler 1

**Dimensioner**

Höjd 1,60 mm

Bredd 6,30 mm

Längd 191 mm

**Spänning**

Nominell impulsskyddspänning Uimp 400 V

**Anslutning**

Area solid ledare 10 mm<sup>2</sup>

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse Ja