



6765100002

## Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht Arsys weiß, glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	1013
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

#### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe	32 mm

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

#### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

#### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Beleuchtung	Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

---

**Nachhaltigkeit**

---

REACH-SVHC frei

Ja

---