



6765090073

**Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS Arsys grün, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Grün
RAL Nummer	6029
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe	32 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Krallenbefestigung Schraubanschluss

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja