



3315419011

**VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Arsys hellbronze, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	VGA
Leiterquerschnitt	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Anschlüsse	1

**Frequenz**

Frequenzbereich Video	160 MHz
-----------------------	---------

**Werkstoff**

Farbe	Hellbronze
RAL Nummer	3012
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	23,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Geschirmt	Ja
Mit Staubschutz	Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Texte**

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragring

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja