



3315429011

**High Definition Steckdose Arsys hellbronze, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	HDMI
Anzahl der Anschlüsse	1

**Frequenz**

Frequenz	50 - 85 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Hellbronze
RAL Nummer	3012
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	28,30 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm
Einbautiefe	16,80 mm

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Geschirmt	Ja
Mit Staubschutz	Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Texte**

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragring

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja