



WL1273

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9004
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov
	Umělá hmota
Povrch	Neošetřený
	Lakované

Rozměry

Výška	108 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	47 mm
Počet jednotek	2
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění příchytkou
	Šroubovací přípojka

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Uzemňovací kolík
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Plná krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Vhodné pro

lumina

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano