



WL1270

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 35 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Dopravní bílá

Kód RAL 9016

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov

Povrch Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 80 mm

Hloubka 47 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění příchýtkou
Šroubovací přípojka

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

Se signálním světlem Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 0

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Vhodné pro

lumina

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano