



HWX701HSA

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	9,60 A
----------------------------	--------

##### Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión asignada de aislamiento $U_i$	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada ( $U_{imp}$ )	6000 V
Tensión circuito de mando en DC	24 - 24 V

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

##### Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí