



HWX701HSA

Motore carica molle 24V DC (MO) HW1

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	9,60 A
-------------------	--------

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di isolamento nominale Ui	450 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Tensione di comando DC	24 - 24 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si