



HWX701HSA

ACB HW1 Napęd silnikowy 24V DC HW1 (MO) dostarczane luzem

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	9,60 A
-----------------	--------

Napięcie

Typ napięcia zasilania	DC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	450 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6000 V
Napięcie sterowania DC	24 - 24 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak