



HWX020HSA

**Arbeitsstromauslöser 24-30V AC/DC (SH)**

**Technische Eigenschaften**

**Leistung**

Anzugsverbrauch	300 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Spannung**

Steuerspannung AC	24 - 30 V
Steuerspannung DC	24 - 30 V
Isolationsspannung $U_i$	480 V
Stoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$	6000 V

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja