



HWX020HSA

## Arbeitsstromauslöser 24-30V AC/DC (SH)

### Technische Eigenschaften

#### Leistung

Anzugsverbrauch	300 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

#### Spannung

Steuerspannung AC	24 - 30 V
Steuerspannung DC	24 - 30 V
Isolationsspannung $U_i$	480 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja