



HWX034HSA

### Unterspannungsauslöser 380-480V AC (UV)

#### Technische Eigenschaften

##### Leistung

Anzugsverbrauch	200 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

##### Spannung

Steuerspannung AC	380 - 480 V
Isolationsspannung Ui	480 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V

#### Funktionen

Verzögert	Nein
-----------	------

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja