



HWX034HSA

Unterspannungsauslöser 380-480V AC (UV)

Technische Eigenschaften

Leistung

Anzugsverbrauch	200 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Spannung

Steuerspannung AC	380 - 480 V
Isolationsspannung U_i	480 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V

Funktionen

Verzögert	Nein
-----------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja