



HWX047HSA

**Fehlermeldeschalter für HW1 (FS)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom unter 230V AC15	4 A
---------------------------	-----

**Konnektivität**

Montageart	Klickbefestigung
------------	------------------

**Anschluss**

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	690 V
-----------------------	-------

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	1500 V
------------------------------	--------

Versorgungsspannungsart	AC/DC
-------------------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	15000
---	-------

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	3025
---	------

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C
----------------------------	-------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0 W
---------------------------------------	-----

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----