



HWX040H

Hilfsschalter 1 NO/NC HW1 (AX)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15 4 A

Konnektivität

Montageart Klickbefestigung

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Spannung

Isolationsspannung U_i 690 V

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 1500 V

Versorgungsspannungsart AC/DC

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 70 °C

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele 15000

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 3025

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur -40 - 70 °C

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP4X

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja