



HWX040H

#### Hilfsschalter 1 NO/NC HW1 (AX)

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15

4 A

###### Anschlussmöglichkeiten

Montageart

Klickbefestigung

###### Anschluss

Kontaktart

1x Wechsler

###### Spannung

Isolationsspannung Ui

690 V

Stossspannungsfestigkeit

1500 V

Versorgungsspannungsart

AC/DC

###### Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-25 - 70 °C

###### Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltkontakte

15000

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltkontakte

3025

###### Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

###### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0 W

###### Sicherheit

Schutzart IP

IP4X

###### Nachhaltigkeit

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja