



HWX041H

**Hilfsschalter low level 1 NO/NC HW1 (AX)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom unter 230V AC15	2 A
---------------------------	-----

**Konnektivität**

Montageart	Klickbefestigung
------------	------------------

**Anschluss**

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

**Spannung**

Isolationsspannung $U_i$	690 V
Stoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$	1500 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	15000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	3025

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C
----------------------------	-------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0 W
---------------------------------------	-----

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja