



HWX041H

Hilfsschalter low level 1 NO/NC HW1 (AX)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15

2 A

Anschlussmöglichkeiten

Montageart

Klickbefestigung

Anschluss

Kontaktart

1x Wechsler

Spannung

Isolationsspannung Ui

690 V

Stossspannungsfestigkeit

1500 V

Versorgungsspannungsart

AC/DC

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-25 - 70 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele

15000

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele

3025

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0 W

Sicherheit

Schutzart IP

IP4X

Nachhaltigkeit

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja