



HWX041H

Hjälpkontakt lågnivå (AX)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 230 V AC15 2 A

Anslutning

Typ av montering Klickmontage

Anslutningstyp 1x växlande

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i 690 V

Nominell impulsskyddsspänning U_{imp} 1500 V

Matarspänning AC/DC

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 70 °C

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar) 15000

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 70 °C

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) 3025

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 0 W

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP4X

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja