



HWX050HSA

Contatto di posizione per hw+ HW1/2/4/6 in versione estraibile

### Caratteristiche tecniche

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

#### Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione di isolamento nominale $U_i$	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$	1500 V

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si