



HWX050HSA

Kasettlägeskontakt (PS)

Tekniska egenskaper

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Spänning

Typ av matarspänning	AC/DC
Nominell isolationsspänning U_i	690 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	1500 V

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja