



HWX033HSA

## Unterspannungsauslöser 200-250V AC/DC (UV)

### Technische Eigenschaften

#### Leistung

Anzugsverbrauch	200 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

#### Spannung

Steuerspannung AC	200 - 250 V
Steuerspannung DC	200 - 250 V
Isolationsspannung Ui	480 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V

#### Funktionen

Verzögert	Nein
-----------	------

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja