



HWX090HSA

OAC-Ausgangskontaktmodul für hw+

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC/DC
Isolationsspannung Ui	250 V
Stossspannungsfestigkeit	1000 V

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja