



HWX026HSA

**Einschaltspule 48-60V AC/DC (CC)**

**Technische Eigenschaften**

**Leistung**

Anzugsverbrauch	250 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Spannung**

Steuerspannung AC	48 - 60 V
Steuerspannung DC	48 - 60 V
Isolationsspannung Ui	480 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V
Überspannungskategorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1	2

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja