



HWX030HSA

**Unterspannungsauslöser 24-30V AC/DC (UV)**

**Technische Eigenschaften**

**Leistung**

Anzugsverbrauch	300 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Spannung**

Steuerspannung AC	24 - 30 V
Steuerspannung DC	24 - 30 V
Isolationsspannung Ui	480 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V

**Funktionen**

Verzögert	Nein
-----------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja