



Hwx031HSA

#### Unterspannungsauslöser 48-60V AC/DC (UV)

##### Technische Eigenschaften

###### Leistung

Anzugsverbrauch	250 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

###### Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

###### Spannung

Steuerspannung AC	48 - 60 V
Steuerspannung DC	48 - 60 V
Isolationsspannung Ui	480 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V

##### Funktionen

Verzögert	Nein
-----------	------

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja