



HWX027HSA

Einschaltspule 100-130V AC/DC (CC)

Technische Eigenschaften

Leistung

Anzugsverbrauch	200 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Spannung

Steuerspannung AC	100 - 130 V
Steuerspannung DC	100 - 130 V
Isolationsspannung U_i	480 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V
Überspannungskategorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1	2

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja