



SPN180N

Kombi-Ableiter 1polig 100kA TT+TNS mit Ableitervorsicherung + Fernmeldekontakt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom limp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE

100 kA

Netzform

Netzform

TT
TN-S

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt

Nein

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643

T1
T2

Kapazität

Anzahl Module

1

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE

25 kA

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 80 °C

Abmessungen

Höhe

167 mm

Breite

35,5 mm

Tiefe

67 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte

Defektanzeige

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter

10 - 50 mm²

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter

10 - 35 mm²