



TX510



## Präsenzmelder 360° KNX, 2-Kanäle, mit BCU

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Empfohlene Montagehöhe | 2,5 - 3,5 m |
| Montagehöhe            | 4 - 4 m     |

#### Einstellungen

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS<br>easy |
| Minimale Einschaltzeit      | 30 s        |

#### Funktionen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Maximale Einschaltzeit | 60 min |
|------------------------|--------|

#### Konnektivität

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |
|------------------------|------|

#### Spannung

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |
|---------------------------|-----------|

#### Lieferumfang

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Busankopplung inklusive | Ja |
|-------------------------|----|

#### Elektrischer Strom

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Stromaufnahme Bus Datentransfer | 12 mA |
|---------------------------------|-------|

#### Erfassung

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Erfassungswinkel            | 360 - 360 |
| Erfassungswinkel horizontal | 360 - 360 |

#### Einsatzbedingungen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
|--------------------|-----------|

#### Werkstoff

|           |  |
|-----------|--|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)<br>Polycarbonat (PC) |
|-----------|--|

#### Texte

|            |  |
|------------|--|
| Funktion   | Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Wertgeber-, Zwangssteuerungs-, Szenen-, Heizungs- und Zeitschalterfunktionen, 2-Kanal-Modus |
| Montageart | Für Deckenmontage in 60er Up- oder Hohlwanddose  |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |