



TX510



**Präsenzmelder 360° KNX, 2-Kanäle, mit BCU**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Empfohlene Montagehöhe	2.5 - 3.5 m
Montagehöhe	4 - 4 m

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Minimale Einschaltdauer	30 s

**Funktionen**

Maximale Einschaltdauer	60 min
-------------------------	--------

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

**Lieferumfang**

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer	12 mA
---------------------------------	-------

**Erfassung**

Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

**Werkstoff**

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

**Texte**

Funktion	Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Wertgeber-, Zwangssteuerungs-, Szenen-, Heizungs- und Zeitschalterfunktionen, 2-Kanal-Modus
Montageart	Für Deckenmontage in 60er Up- oder Hohlwanddose

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja