



TX510



Präsenzmelder 360° KNX, 2-Kanäle, mit BCU

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m
Montagehöhe	4 - 4 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Minimale Einschaltdauer	30 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	60 min
-------------------------	--------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	12 mA
---------------------------------	-------

Erfassung

Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

Texte

Funktion	Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Wertgeber-, Zwangssteuerungs-, Szenen-, Heizungs- und Zeitschalterfunktionen, 2-Kanal-Modus
Montageart	Für Deckenmontage in 60er Up- oder Hohlwanddose

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja