



TGF120

IP20

Alimentation pour switch POE

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Intensité au secondaire 1	3,50 A
---------------------------	--------

Fonctions

Tension de sortie régulée	Oui
---------------------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance absorbée (veille)	0,90 W
-----------------------------	--------

Capacité

Nombre de modules	5
-------------------	---

Tension

Tension de sortie	48 - 48 V
-------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	90 mm
Profondeur	55 mm

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui