



TGF120

IP20

### Alimentation pour switch POE

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Sortie d'intensité 1	3,50 A
----------------------	--------

##### Fonctions

Tension de sortie régulée	Oui
---------------------------	-----

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Puissance

Puissance absorbée (veille)	0,90 W
-----------------------------	--------

##### Capacité

Nombre de modules	5
-------------------	---

##### Tension

Tension de sortie	48 - 48 V
-------------------	-----------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

##### Dimensions

Hauteur	90 mm
---------	-------

Profondeur	55 mm
------------	-------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----