



TGF120

IP20

Voeding 230 V / 48 V 2 A, voor PoE switch TN530

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Intensiteitsuitgang 1	3,50 A
-----------------------	--------

Functionies

Uitgangsspanning aangepast	Ja
----------------------------	----

Vermogen

Energieverbruik standby	0,90 W
-------------------------	--------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	5
----------------	---

Spanning

Uitgangsspanning	48 - 48 V
------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Diepte	55 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja