



TGF120

IP20

Napáječ pro PoE switch, 2A / 48V

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Intenzita výstupu 1	3,50 A
---------------------	--------

Funkce

Upravené výstupní napětí	Ano
--------------------------	-----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,90 W
---	--------

Kapacita

Počet modulů	5
--------------	---

Napětí

Výstupní napětí	48 - 48 V
-----------------	-----------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Rozměry

Výška	90 mm
-------	-------

Hloubka	55 mm
---------	-------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----