



WS172

Gniazdo przełot. SCHUKO, 16A/250V, samozaciski, zab.dotyk. 4M biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Satynowe wykończenie
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	42,50 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Uniwersalne mocowanie
----------------	---

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Bez pokrywy
Ochrona	Z ekranem ochronnym

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak