



SPV025E

### Cartuccia Di Ricambio Per Terra Per Spd Fotovoltaico Spv325 25 Ka 1 M. Din

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

##### Condizioni di impiego

Tensione operativa continua $U_c$ secondo IEC 61643-1	1000 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	4 kV

##### Corrente

Scarico massimo ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
--	-------

##### Serie

Altezza	52,40 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	43,40 mm

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

##### Sistema di alimentazione

Tipo di rete	DC
--------------	----

##### Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

##### Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	25 - 25 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	35 - 35 mm <sup>2</sup>

##### Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------