



SPV025E

Cart. extraível subst. Terra p/SPV325

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos 1

Tensão

Tensão de funcionamento contínua U_c de acordo com a IEC61643-1 1000 V

Nível de proteção de tensão U_p de acordo com IEC61643-1 4 kV

Corrente elétrica

Descarga máx. (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

Dimensões

Altura 52,40 mm

Largura 17,5 mm

Profundidade 43,40 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 80 °C

Configuração da rede

Tipo de rede DC

Equipamento

Com contacto de sinalização remota Não

Conexão

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis 25 - 25 mm²

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços 35 - 35 mm²

Normas

T2

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz