



SPN080N

### Cartucho de recarga Neutro p/SPN802

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente de impulsos de iluminação limp (10/350 µs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
-----------------------------------------------------------------------------	-------

##### Configuração da rede

Tipo de rede	TN
--------------	----

##### Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não
------------------------------------	-----

##### Normas

T1	
T2	

##### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

##### Intensidade de corrente

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
-------------------------------------	-------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

##### Dimensões

Altura	113,4 mm
--------	----------

Largura	35,5 mm
---------	---------

Profundidade	64,2 mm
--------------	---------

##### Comandos e sinalizadores

Sinalizador luminoso	Óptico
----------------------	--------