



SPN080N

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Blixtimpulsström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
--	-------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN
------------	----

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T1
	T2

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	25 kA
--	-------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	113,4 mm
Bredd	35,5 mm
Djup	64,2 mm

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Optisk
------------------	--------