



SPN080N

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Blixtimpulsström limp (10/350  $\mu$ s) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

#### Nätverkskonfiguration

Typ av nät TN

#### Utrustning

Med fjärrkontakt Nej

#### Standarder

Kravklass IEC 61643 T1  
T2

#### Kapacitet

Antal moduler 1

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

#### Elektrisk ström

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE 25 kA

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 80 °C

#### Dimensioner

Höjd 113,4 mm  
Bredd 35,5 mm  
Djup 64,2 mm

#### Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa Optisk