



WS172N

Gniazdo przełot. SCHUKO, 16A/250V, samozaciski, zab.dotyk. 4M czarny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czarny
-------	--------

Kod RAL	8022 9005
---------	--------------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Poliwęglan (PC)
----------	-----------------

Obróbka	Lakierowany
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	45 mm
----------	-------

Szerokość	90 mm
-----------	-------

Głębokość	42,50 mm
-----------	----------

Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm
------------------------------	-------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Uniwersalne mocowanie
----------------	---

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
--------------------------	--------

Obrócona wkładka centralna	Tak
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X
------------------------------------	------

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Oslona	Bez pokryw
--------	------------

Ochrona	Bez ekranu ochronnego
---------	-----------------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----