



LF302PV

Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A

Tehničke karakteristike

Osigurač

Karakteristike osigurača	gPV
Veličina osigurača	10.3 x 38

Električna struja

Nazivna struja	2 A
----------------	-----

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1,54 W
-----------------------------	--------

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	30 kA
--	-------

Napon

Vrsta napajanja	DC
Nazivni napon	1000 - 1000 V

Arhitektura

Krivulja	C
----------	---

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----