



LF302PV

Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gPV 1000V DC

#### Technické vlastnosti

##### Pojistka

Charakteristika pojistek	gPV
Velikost pojistky	10.3 x 38

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	2 A
-----------------	-----

##### Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,54 W
--	--------

##### Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I <sub>cn</sub> AC podle IEC 60898-1	30 kA
--	-------

##### Napětí

Typ napájecího napětí	DC
Jmenovité napětí	1000 - 1000 V

##### Architektura

Vypínací charakteristika	C
--------------------------	---

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----