



LF302PV

ΦΥΣΙΓΓΙ 10X38MM 900V DC 2A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασφάλεια

Χαρακτηριστικά ασφάλειας	gPV
Μέγεθος ασφάλειας	10.3 x 38

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	2 A
------------------	-----

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	1,54 W
---	--------

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος I_{cn} AC σύμφωνα με το IEC 60898-1	30 kA
---	-------

Τάση

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC
Ονομαστική τάση	1000 - 1000 V

Αρχιτεκτονική

Καμπύλη	C
---------	---

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Nai
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Nai
Συμμόρφωση RoHS	Nai