



SPK404

**Überspannungsableiter 4pol. für Wetterstation 4-20mA**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
Nominales Drehmoment	0,40 - 0,40 Nm

**Elektrischer Strom**

Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs C2 IEC 61643	20 kA
---	-------

**Abmessungen**

Höhe	45 mm
Breite	12 mm
Tiefe	51 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

**Ausstattung**

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	0,08 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>